


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	269007 1
ISO-kode holder	SDJCR/ L 2525H11
Samlet længde L	100 mm
Skrue til underlagsplade	269013 7
Serie	Master Eco
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Hovedlængde L ₁	30 mm

Vendeplatteskruesæt	269023 3
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder