


**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260291 20/11
GTIN	4067263122456
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Master Eco
Samlet længde L	90 mm
Underlægsplade	269007 1
Skrue til underlagsplade	269013 7
Vendeplatteskruesæt	269023 3
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020X11

Plattestørrelse	11 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder