



Håndsnittapsæt, ubelagt, G: G1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	130660 G1
GTIN	4067263036470
Artikelklasse	12G

Beskrivelse

Udførelse:

2-delt sæt, **bestående af spids- og sluttap.**

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	G1
Kernehul-Ø	30,75 mm
Skæremateriale	HSS
Gevind-Ø	33,25 mm
Gevindstigning	2,309 mm
Gevindgange pr. tomme	11
Samlet længde L	100 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Skaftfirkant □	20 mm
Gevinddybde	66,5 mm
Belægning	ubelagt
Gevindtype	G

Flankevinkel	55 grader
Norm	DIN 5157
Skærfasform	C
Skærfasform	D
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittapper
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		