



Højtydende kølesmørekonzentrat og savolie WM, Indhold: 5l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

084244 5

GTIN

2050002070400

Artikelklasse

08J

Beskrivelse

Udførelse:

Vandblandbart kølesmøremiddel - uden borsyre - uden sekundære aminer - uden klor HO-kølesmørekonzentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der består af luftfattige og meget raffinerede baseolier. Specielle emulgatorer sikrer et fremragende ydelsesspektrum og giver en semi-transparent emulsion. Derfor er **Ho-kølesmørekonzentratet og savolie WM** langtidsstabil og sikrer en høj korrosionsbeskyttelse selv ved lave koncentrationer. Særligt udvalgte AW-additiver muliggør bearbejdning ved høje skærehastigheder.

Ho-kølesmørekonzentrat og savolie WM er et vandblandbart kølesmøremiddel, der kan anvendes universalt, og som er ideel til generel bearbejdning. **Holdbarhed på 12 måneder.**

Ingen farlige stoffer!

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til **krævende opgaver**. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.

Fordel:

Koncentraterne er **rustbeskyttende**, skånsomme mod lak og **fysiologisk uproblematisk**, meget **modstandsdygtige over for bakterieangreb samt** skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Til indvendig tilførsel af kølesmøremiddel (IKZ) og højtryksegnet.

Anvendelsesdata:

- **Lette bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:20**
- **Svære bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:15**
- **Meget svære bearbejdningsprocesser: Blandingsforhold 1:10**

Teknisk beskrivelse

pH-værdi	9,4-9,7
Form	flydende
Farve	ravfarvet
Kinematisk viskositet	80-140 mm ² /s
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Udførelse	Dunk
Produkttype	Kølesmøremiddel
Refraktometerværdi	1,7