

**High-performance-fræser 7792VX, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Artikelklasse	28R

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Vendeplatteskrue	229917 (T15; 2,1 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	200 mm
Skaft-Ø $D_s h6$	25 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Ø D_3	10 mm
Vendeplattestørrelse	09
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	1,5 mm
passende vendeskersplatter	XD..
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	35 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,55 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	9,3 mm
Indstillingsvinkel κ	13 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229917
--------------	--------