

**Garant****ZCMX 070302, Type: HUZ310**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

ZCMX 070302 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Type	HUZ310
Belægning	ubelagt
Primær anvendelse	N
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning

Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070302
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning