

Garant**ZCMX 070302, Type: HBZ310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Artikelklasse	21E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Primær anvendelse	N
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404
Belægning	PVD
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBZ310
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
passer til værktøjs-Ø D_c	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning