

Garant**ZCMX 070304, Type: HBZ120**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268439 HBZ120 |
| GTIN | 4067263802617 |
| Artikelklasse | 21E |

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Primær anvendelse | M |
| Belægning | PVD |
| Skæredybde a_p | 0,4 - 2 mm |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | ZCMX 070304 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning |
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Type | HBZ120 |
| Tilspænding f drejning | 0,1 - 0,3 mm |
| Antal skift/skær | 2 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 90 - 200 m/min |
| Tilspænding f boring | 0,03 - 0,12 mm |
| passer til værktøjs- $\emptyset D_c$ | 14 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |