

RIHETEC

Kølemiddeldyse DriveKD med gevindtilslutning, Gevind × rørlængde: G1/8X100



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 319472 G1/8X100 |
| GTIN | 4260711110177 |
| Artikelklasse | 33C |

Beskrivelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Udviklet hovedsageligt til anvendelse på drevne værktøjer. Enkel montering via gevindtilslutning. Det fleksible og svingbare rør kan drejes eller bues til skæret, låsning via forzinket omløbermøtrik. Maks. tryk op til 10 bar.

DriveKD er udviklet til brug på drevne værktøjer til CNC-drejmaskiner. Almindelige kølemiddeldyser sprøjter ofte i alle retninger og giver ingen direkte kølemiddelstråle. Dermed er kølingen og smøring ofte ikke tilstrækkelig. DriveKD opfylder din opgave med udmærkelse. Den er enkel at indstille og sørger for en tilstrækkelig køling med en direkte stråle.

Beskrivelse:

DriveKD består af en dobbeltnippel, en omløbermøtrik og den kendte miniKD. Med det fleksible Smartrør kan kølemiddelstrålen justeres præcist. Takket være brugen af MiniKD som dyse er det til enhver tid muligt at udskifte røret.

Bemærk:

Se 319476 eller 319477 for tilhørende gevindadaptere og forlængere.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------|---------|
| Type | DriveKD |
| Tilslutningsgevind | G1/8 |
| Udførelse | Gevind |
| Længde, rør | 100 mm |
| Rørgennemførings-Ø | 4 mm |

| | |
|------------------|----------------|
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Kølemiddeldyse |