

Garant**ZCMX 070304, Type: HBZ030**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Type	HBZ030
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
passer til værktøjs-Ø D _c	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning