


Garant**CNMG 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Antal skift/skær	4

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Spånryder	VS
Type	HB7130-2
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning