



## Håndsnittapsæt + kernehulsspiralbor, Til metrisk gevind: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Artikelklasse	12K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i.

Sammensat af håndsnittapsæt med 3 dele M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Indhold:

1 håndsnittapsæt af hver M3 – M12, 3 dele nr. 130250 og kernehulsbor nr. 114031

### Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 352
Produkttype	Snittapper

**Tilbehør**

Håndsnittapsæt M M3	130150 M3
Håndsnittapsæt M M12	130150 M12
Håndsnittapsæt M M9	130150 M9
Håndsnittapsæt M M5	130150 M5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114150 5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114150 3,3
Tom kassette Type 2	146960 2
Håndsnittapsæt M M8	130150 M8
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114150 2,5
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114150 10,2
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114150 4,2
Håndsnittapsæt M M4	130150 M4
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114150 8,5
Håndsnittapsæt M M6	130150 M6
Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114150 6,8
Håndsnittapsæt M M10	130150 M10
Håndsnittapsæt M M4,5	130150 M4,5
Håndsnittapsæt M M7	130150 M7
Håndsnittapsæt M M3,5	130150 M3,5