



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper til gennemgående huller + kernehulsspiralbor, Til metrisk gevind: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	146724 M3-12
GTIN	4067263802976
Artikelklasse	12H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Værktøjet rejser sig automatisk ved åbning af kassetten, så det er nemt at få fat i. Sammensat af maskinsnittapper M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 og kernehulsspiralbor str. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Indhold:

1 maskinsnittap af hver M3 – M12 nr. 131265 og kernebor nr. 114031.

### Teknisk beskrivelse

Til metrisk gevind	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Tilbehør

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 10,2	114031 10,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 2,5	114031 2,5
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M10	131265 M10
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 4,2	114031 4,2
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 6,8	114031 6,8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 8,5	114031 8,5
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M8	131265 M8
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 3,3	114031 3,3
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M5	131265 M5
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M4	131265 M4
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M6	131265 M6
HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M12	131265 M12
Tom kassette Type 4	146961 4
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 5	114031 5
	131265 M3

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M  
M3

---