


Garant**CNMG 160608, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Antal skift/skær	4

Spånbryder	VM
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning