



## 12V akku inklusive lader, Type: M12NRG201



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Akku:

- Intelligent styring: REDLINK™-elektronik.
- Overbelastningssikring – forhindrer utilsigtet beskadigelse af akkuset.
- Temperaturstyringssystem – holder akkuset inden for det ideelle temperaturområde for at sikre maksimal levetid.
- Enkeltcelleovervågning – sikrer optimal opladning og afladning for maksimal levetid.
- Dybdeafledningssikring – forhindrer beskadigelse af cellerne forårsaget af dybdeafledning.
- Op til 2× længere driftstid, 20 % mere ydelse. Sammenlignet med andre lithium-ion-teknologier og/eller MILWAUKEE®-akku-teknologier. Resultaterne afhænger af spænding, værktøj og anvendelse.
- Integreret svejset rammeakku-konstruktion med stødfølsomme separatorer, der forhindrer at akkuset svigter ved kraftige vibrationer eller fald.
- Kan anvendes ved ekstreme temperaturer ned til -20 °C, uden indvirkning på driftstiden og levetiden.
- Afladningsbeskyttelse forhindrer beskadigelse af celler på grund af overafledning.

#### Lader:

- Elektronisk temperaturstyring optimerer opladningshastigheden, hvilket beskytter mod overophedning og forlænger akkuset levetid.
- Den kapslede printplade beskytter elektronikken mod støv, fugt og stød.
- LED'erne lyser trinvist op for at vise akkuset aktuelle ladetilstand.
- REDLITHIUM™ 2,0 Ah akkuer oplades på 40 min eller derunder.

#### Leveringsomfang:

1× M12 B2 akku-pakke og 1× C12 C lader.

## Teknisk beskrivelse

Ladetid pr. genopladeligt batteri	40 min
Akku-kapacitet	2 Ah
Batterispænding	12 V
Vægt pr. genopladeligt batteri	200 g
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion