

Garant**KNUX 160410L, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

KNUX 160410L HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Type	HB7130-2
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	VM
Spånbryder	2,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning