


**Garant****SNMG 120404, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7130-2 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7130-2  
Spånbryder: VM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	8
Spånbryder	VM
Type	HB7130-2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning