

Garant**TNMG 160404, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251542 HB7130-2 |
| GTIN | 4067263290841 |
| Artikelklasse | 21G |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Hjørneradius | 0,4 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Type | HB7130-2 |
| Antal skift/skær | 6 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 240 m/min |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 |
| Belægning | belagt |
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 5 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Tolerance | M |
| Tilspænding f | 0,2 - 0,5 mm/o |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Spånbryder | VM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |