

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	80 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-kode holder	SCLCR/L 1616F09
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 28
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder