

**Garant****WNMG 080404, Type: HB7130-2**

## Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 252068 HB7130-2 |
| GTIN                | 4067263290889   |
| Artikelklasse       | 21G             |

## Beskrivelse

WNMG 080404 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivelse

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Type                                     | HB7130-2              |
| Spånbryder                               | VM                    |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 4 mm            |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Antal skift/skær                         | 6                     |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 70 - 240 m/min        |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Skærebetingelse            | let afbrudt                   |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404                   |
| Hjørneradius               | 0,4 mm                        |
| Tolerance                  | M                             |
| Primær anvendelse          | M                             |
| Tilspænding f              | 0,1 - 0,5 mm/o                |
| Belægning                  | belagt                        |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |