

Garant**GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skrue til underlagsplatte	269013 6
Plattestørrelse	11 mm
Serie	Master Eco
Vendeplatteskruesæt	269023 3
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H11
Samlet længde L	100 mm
Underlægsplade	269007 1
Hovedlængde L ₁	30 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Skaftstørrelse	16 mm

Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder