

Garant**WNMG 060408, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning