

**Garant****CCMT 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CCMT 09T308 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spånbryder	VS

Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Skærebetingelse	let afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning