


**Garant****WNMG 060404, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Belægning	belagt
Tolerance	M
Type	HB7130-2
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånbrøder	VM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning