

Garant**DC.T 070202, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7130-2
GTIN	4067263290926
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Spånbryder	VM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070202
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning