

Garant**CCMT 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 120408 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	VS
Belægning	belagt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Type	HB7130-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning