

Garant**SCMT 09T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7130-2
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplade	SCMT 09T308

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning