

Garant**TCMT 110208, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110208 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VS
Antal skift/skær	3
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110208
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	HB7130-2
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning