


Garant**CNMG 09T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Spånryder	VS
Skæremateriale	HM

Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning