


Garant**CNMG 120404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120404 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Spånryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning