

**Garant****CNMG 120412, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Spånbrøder	VM
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning