

**Garant****Elektronisk momentnøgle HCT, Maks. moment: 500Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	655010 500
GTIN	4067263122296
Artikelklasse	61D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Display:** Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabil 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med batteri- og hukommelsesvisning. Moment- og drejevinkel kan ses på samme tid.
- **Visning:** Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
- **Tilstande:** Visning af moment; udløsning af moment; udløsning af drejevinkel; udløsning af moment med drejevinkelovervågning; udløsning af drejevinkel med momentovervågning. Der kan programmeres op til 100 enkelte skrueopgaver. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et forløbsdiagram (op til 10 forløbsdiagrammer med op til 10 skrueopgaver hver). Skrueopgaver og forløbsdiagrammer kan både programmeres direkte på nøglen og komfortabelt via appen.
- **Mulige trådløse anvendelser:** HCT Windows-app og HCT Mobile-app. Testapparatet har en tovejs-grænseflade, men kan også betjenes separat (uden app).
- **Apps:** For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth-dongle 498999 STICK (licens) og Windows-app-software (<http://ho7.eu/win-app-hct>). HCT Mobile-appen fås gratis til iOS og Android.
- **Lagerplads:** 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt). Lagring på nøgler kan deaktiveres manuelt, når der er oprettet forbindelse med enheden via HID.
- **Dataudgang:** Muligt via Bluetooth eller USB-C. Via Bluetooth: Dataene kan eksporteres som .csv-fil via apps eller direkte på momentnøglen via HID-port til enkel og komfortabel digital dokumentation. Via USB-C-interface: Dataene kan eksporteres som .csv-fil.
- **Radiogodkendelse:** Momentnøglen med Bluetooth-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet, Storbritannien, USA og Mexico.
- **Adgangskodebeskyttelse:** er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af skrueopgaver og funktionsdiagrammer. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert skruetilspænding efter indtastning af adgangskoden.

- **Advarselssignalerne er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet, meget synlig 360° LED-ring med „lyskrydsfunktion“, der er meget synlig fra alle vinkler) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.**
- **Nem angivelse af centermål: Til værktøjer med ændret stikmål skal kun den nye værdi indtastes. Man slipper for besværlige omregninger med formler.**
- **Beskyttelsesklasse IP40.**
- **2-komponentgreb på moment-/drejevinkelnøglen giver en særlig ergonomi og høj kraftoverførsel.**
- **Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.**
- **Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.**
- **Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.**
- **Klokkeslæt og dato på nøglen opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.**
- **Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.**
- **Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.**

**Måleenhed:** Nm, lbfft, lbfin. med fast monteret reverserbar skralde.

#### **Fordel:**

**Opdater appens og Bluetooth-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene!** App-firmware fra 3.37, Bluetooth-firmware fra 0.95.

#### **HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Fordele ved radiotransmission med Bluetooth:

- **Nem dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.**
- **Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.**
- **Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.**
- **Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.**

#### **Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### **Nøjagtighed:**

Drejmoment: Med uret  $\pm 2\%$ , mod uret  $\pm 3\%$ .

Drejvinkel:  $\pm 1^\circ$  til måleområdet op til  $100^\circ$ ,  $\pm 1\%$  til måleområdet fra  $100^\circ$  og opefter.

#### **Anvendelsesdata:**

##### **Forklaring til tegningen og formlen:**

$l_1$  = armlængde uden indstiksværktøj

$l_2$  = justeret centermål på momentnøglen

$l_3$  = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

$l_4$  = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

$T_1$  = drejningsmoment, der skal indstilles

$T_2$  = det foreskrevne drejningsmoment

#### **Leveringsomfang:**

USB-C datakabel, reverserbar skralde med uddriver (størrelse 12-340, indstiksskralde, str. 500 og 850: fastmonteret skralde), 1 standard lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mAh (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stik). Inklusive stabil kunststofkuffert.

**Bemærk:**

Passende ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør på: 081590 str. 4ULTRA. En holder til momentnøgles beslag eller ophæng fås under nr. 655039 str. 1.

## Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Udløsningsprincip	vibrationsmotor
Vægt	3100 g
Batteritype	Lithium-ion
Målenøjagtighed, drejevinkel	±1 grader
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Reverserbar aflæsning	lbfin
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L <sub>3</sub> ]	865 mm
Nominel spænding	3,6 V
Kalibrering	O3
Kalibrering	O5
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Udløsningsindikering	optisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Norm	DIN EN ISO 6789
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Display	digital
Momentområde	100 - 500 Nm

Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Vinkelopløsning	0,1 grader
Målenøjagtighed, drejevinkel	±1 %
Drivfirkant	3/4 tommer
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)
Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Momentområde	885 - 4425 lbfin
Akku-kapacitet	3,4 Ah
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth-port
Testprotokol	Producentens testrapport
Feedback	visning
Maks. moment	500 Nm
Målemetode	Moment
Målemetode	Drejningsvinkel
Displaydiagonal	2,8 tommer
Momentområde	74 - 367 lbfft
Antal medfølgende akkuer	1
Serie	HCT
Måleværktøj	elektronisk
Data, kan logges	ja
Samlet længde L	950 mm
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Opløsning	0,1 Nm
Produkttype	Momentnøgle

## Services

KalibreringMomentnøgle på begge sider Maks. moment  
1000/2 Nm

020030 1000/2

DAkks-kalibreringMomentnøgle på begge sider Maks.  
moment 1000/2 Nm

020040 1000/2

### Tilbehør

Reservedelssortiment til skralder Drivfirkant 3/4 tommer

655556 3/4