

**Garant****CNMG 09T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 09T308 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-2
Spånryder	VM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
Antal skift/skær	4

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning