


Garant**CNMG 160608, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160608 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	VG
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning