


**Garant****CNMG 120416, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120416 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 4 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Skæredybde $a_p$	0,5 - 4 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Spånryder	VM
Tolerance	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120416
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplade til drejning