

Garant**DNMG 110404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Belægning	belagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4

Spånbryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning