


**Garant****CNMG 160616, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160616 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Type	HB7130-2
Spånryder	VG
Belægning	belagt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning