

Garant**DNMG 110404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-2

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning