

**Garant****KNUX 160405R, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251030 HB7130-2
GTIN	4067263330202
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160405R HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Spånbryder	VM
Spånbryder	2,2 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2

Type	HB7130-2
Hjørneradius	1 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning