

**Garant****DNMG 150608, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150608 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Type	HB7140-2
Spånbrøder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning