


Garant**SNMG 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7130-2
Spån Bryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Spån bryder	VS

Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning