

**Garant****DNMG 150604, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 150604 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Belægning	belagt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Spånryder	VS
ISO-kode, vendeskærsplade	DNMG 150604
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning