

Garant**DNMG 150608, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150608 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	DN.G 150608
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM

Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning