

**Garant****RC.X 1003, Type: HB7130-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

RC.X 1003 HB7130-2 Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbryder	VM
Primær anvendelse	M

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning