

**Garant****DC.T 11T302, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T302 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T302
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 240 m/min

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	VM
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning