


Garant**SNMG 120412, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251226 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315179 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

SNMG 120412 HB7140-2 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|----------------|
| Skæremateriale | HM |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o |
| Primær anvendelse | M |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 120412 |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Belægning | belagt |
| Hjørneradius | 1,2 mm |

| | |
|--|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 8 |
| Spånbryder | VM |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| Type | HB7140-2 |
| Skæredybde a_p | 0,5 - 4 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 200 m/min |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |