

Garant**SNMG 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120408 HB7140-2 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VM
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning