

Garant**RC.X 1204, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

RC.X 1204 HB7130-2 Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	VM
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	RCMX 1003
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Type	HB7130-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning