

Garant**VNMG 160404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251802 HB7140-2
GTIN	4067263315346
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	belagt
Antal skift/skær	4
Spånryder	VM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNMG 160404

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning