

Garant**TCMT 16T308, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 16T308 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T308
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Antal skift/skær	3
Spånbrøder	VS
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning